



Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160408 za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251583 PR115S
GTIN	4960664035809
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	PR115S
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,09 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podatkovni list

Lomilec odrezkov	MU
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje