



Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150608 za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250797 PR115S
GTIN	4960664035557
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,09 - 0,3 mm/v
Zvrst	PR115S
Lomilec odrezkov	MU
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje