

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080412 za srednje grobo obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252073 HB7020-2
GTIN	4069515023016
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Zvrst	HB7020-2
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 420 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	WSM

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje