

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 160616 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250460 HB7020-2
GTIN	4069515016582
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Lomilec odrezkov	SR
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Radij rezila	1,6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje