

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150612 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250764 HB7010-2
GTIN	4069515022972
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	SM
Toleranca	M

Podatkovni list

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje