

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 160616za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250460 HB7130-2
GTIN	4069515023030
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Radij rezila	1,6 mm
Podajanje f	0,2 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VR
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje