

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 120404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260064 HB7020-2
GTIN	4069515019521
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje