

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje KNUX 160405R za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

