

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 09T304 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250050 HB7010-2
GTIN	4069515015486
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7010-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje