

**Garant****GARANT Diabolo VHM-čelni torusni rezkar HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206273 3
GTIN	4045197860767
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****GARANT Diabolo:**

Specialna geometrija, na novo razvita prevleka, karbidna trdina posebej za obdelavo v trdo.

Toleranca: Radij rezila  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

**Uporaba:**

**Za kopirno in vrstično rezkanje** pri obdelavi v trdo **pri HPC/HSC pogojih**. S pomočjo specialne strategije rezkanja **je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja**.

**Napotek:**

**Naslednik art. 206276.**

**Orodja so primerna za naknadno brušenje.**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	54 mm
Dolžina rezil $L_c$	1,5 mm
Število zob Z	2
Ø rezila $D_c$	3 mm
Mera $a_{p \text{ maks}}$ vrstično	0,1 mm
Radij za programiranje	0,3 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 60 HRC	0,05 mm
Ø sprostitve $D_1$	2,7 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	15 mm

Ø držala $D_s$	6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	8,5 stopinj
Serija	Diabolo
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega Ø	h9
Kot spirale	12 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Držalo	DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Čelni torusni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	170 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	150 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	80 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB