

**Garant****Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 09T304 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260058 HB7010-2 |
| GTIN                  | 4069515019361   |
| Razred artikla        | 21G             |

**Tehnični opis**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen       |
| Podajanje f                             | 0,07 - 0,25 mm/v  |
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm      |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina   |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CCMW 09T304       |
| Lomilec odrezkov                        | SS                |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 150 - 500 m/min   |
| Zvrst                                   | HB7010-2          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Toleranca                               | M                 |

## Podatkovni list

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Glavna uporaba                    | P                                          |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2                                          |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |