

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250156 HB7010-2
GTIN	4069515015806
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-2
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje