

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 110408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250754 HB7010-2
GTIN	4069515016988
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-2

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje