

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080412 za grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252210 HB7010-2
GTIN	4069515019064
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-2
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje