

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 060404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251952 HB7010-2
GTIN	4069515018340
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB7010-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje