

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250156 HB7020-2
GTIN	4069515015820
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Toleranca	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje