

**Garant****Rezalna obračalna ploščica za struženje KNUX 160410R za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251036 HB7020-2 |
| GTIN                  | 4069515017381   |
| Razred artikla        | 21G             |

**Tehnični opis**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Glavna uporaba                          | P                                       |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen                         |
| Podajanje f                             | 0,2 - 0,5 mm/v                          |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                                       |
| Lomilec odrezkov                        | SM                                      |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 4 mm                              |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava                           |
| Lomilec odrezkov                        | 2,2 mm                                  |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 130 - 370 m/min                         |
| Zvrst                                   | HB7020-2                                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | KNUX 160410R                            |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

