

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 160612 za grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250336 HB7035-2
GTIN	4069515016445
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 290 m/min
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	1,2 mm

Podatkovni list

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje