

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 120408za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260066 HB7010-2
GTIN	4069515019569
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Zvrst	HB7010-2

Podatkovni list

Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje