



## Rezalna plošča Basic\* 2 v 1, Ø plošče: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563600 125
GTIN	9003172404165
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalne rezalne plošče za rezanje profilov, cevi ipd. **Specifikacija A46BF; 2 v 1.**

### Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Maksimalno število vrtljajev	12200 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	1,6 mm
Specifikacija	A46BF
Ø plošče	125 mm
za debeline materiala	7,7 - 8 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		