

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 120408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260160 HB7010-2
GTIN	4069515020060
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7010-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	SM
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje