

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 060404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251952 HB7020-2
GTIN	4069515018364
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a _p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	160 - 400 m/min
Zvrst	HB7020-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje