

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje