

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VB.T 110304 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261224 HB7035-2
GTIN	4069515022132
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7035-2
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje