

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 060404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251952 HB7035-2
GTIN	4069515018388
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje