

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VBMT 110302 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261142 HB7035-2
GTIN	4069515021838
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	SS
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje