

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 09T308 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7035-2
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje