

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje VB.T 160404 za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje