

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 m/min
Zvrst	HB7010-2
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje