

## Garant

### 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, Ø D/Zef: 50/4mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

#### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.. 130708
Celotna dolžina $L_{celotna}$	80 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	59 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	4

Serijska	Power Tang
Število rezalnih obračalnih ploščic	20
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219882
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP