

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 060202 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260140 HB7010-2
GTIN	4069515019620
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje