

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TC.T 110202 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260980 HB7010-2
GTIN	4069515021555
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje