

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje VBMT 110304 za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7020-2
GTIN	4069515021876
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min
Zvrst	HB7020-2

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje