

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje DC.T 11T302 za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7035-2
GTIN	4069515020602
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Globina reza a _p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7035-2

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 m/min
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje