

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080408 za srednje grobo obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252071 HB7020-2
GTIN	4069515018920
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 420 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	WSM
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7020-2
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje