

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 09T302 za gladilno obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260057 HB7020-2
GTIN	4069515019347
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WSS
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7020-2
Podajanje f	0,06 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 460 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje