


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 1 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 1
GTIN	4045197861894
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HA s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 3 mm

Celotna dolžina L: 38 mm

Ø držala D_s : 3 mm

Oblika držala: HA

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	3 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,005 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Ø rezila D_c	1 mm
Število zob Z	3
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm

Oblika držala	HA
Ø držala D_s	3 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	38 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar