

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261459 HB7010-2
GTIN	4069515022682
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje