

**DNMG 150608, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje