


**DNMG 150608, Zvrst: SW05**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MQ

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje