

**Garant****Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Ø držala DS/širina zareze w:  
40/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273791 40/3
GTIN	4045197680303
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{\min}$	49 mm
Širina zareze w	3 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ za notranjo obdelavo	11,5 mm
Celotna dolžina L	350 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	60 mm
Ø držala $D_s$	40 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 8	279815 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500