

Garant**CC.T 120404, Zvrst: CU7010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 CU7010 Zvrst: CU7010

Lomilec odrezkov: SS

Toleranca: MF

Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 210 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Dodatna uporaba	M

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	CU7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje