

**DNMG 150604, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje