

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 2,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje