


**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 7 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201304 7
GTIN	4045197862600
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.  
 z notranjim hlajenjem: ne  
 Toleranca nazivnega Ø: e8  
 Število zob Z: 2  
 Kot spirale: 30 stopinj  
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično  
 Držalo: DIN 6535 HE s h6  
 Število zob Z: 2  
 Dolžina rezil  $L_c$ : 11 mm  
 Celotna dolžina L: 58 mm  
 Ø držala  $D_s$ : 8 mm  
 Oblika držala: HB  
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala $D_s$	8 mm
Dolžina rezil $L_c$	11 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Celotna dolžina L	58 mm
Število zob Z	2

Oblika držala	HB
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,2 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	7 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar