

**Garant****Nož za notranje struženje HM, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice:  
75/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 12
Srednji premik $L_3$	3,71 mm
ISO-oznaka držala	E06J STLDR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	TDAT 07010.
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	7,06 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja $L_2$	5,54 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_s$	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 12	269028 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500