

Garant**Nož za notranje struženje HM, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 75/
S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E06J SCLDR/LS4
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Srednji premik L_3	3,5 mm
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	6,91 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtlilni moment 200 cNm

659957 200