

**duMONT****Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 4B1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290420 4B1
GTIN	662600555115
Razred artikla	29J

**Opis****Izvedba:**

**Vel. 4B1 do 8C1 imajo zobe za posnetje roba 45°.**

Za posnetje preostrih robov utora.

**Uporaba:**

Za racionalno izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885 v enem delovnem koraku.

**Napotek:**

- **Za vel. 2A uporabite art. 290405 2A.**
- **Ujemi P9 in H9 dobavljivi po ponudbi.**
- **Po 1/3 in 2/3 prehoda na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 273 mm

Širina utora za zagozdo: 4 mm

Globina utora za zagozdo: 1,8 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 11 - 12 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 8 - 40 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 450 kg

**Tehnični opis**

Dolžina igle	273 mm
Globina utora za zagozdo	1,8 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	450 kg
Dolžina posnemanja v jeklo	8 - 40 mm
Širina hrbta	6,46 mm
za $\emptyset$ izvrtine po DIN 6885	11 - 12 mm
Širina utora za zagozdo	4 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		