

Garant**Nož za notranje struženje Master Mute A.. SVJCL 142°, za rezalne obračalne ploščice VC..., levo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

S trdino ojačano okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	142 stopinj
$\varnothing$ držala D_s	12 mm
Prevesna dolžina L_1	132 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Srednji premik L_3	7 mm
ISO-oznaka držala	A12X SVJCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 53
Serija	Master Mute
Celotna dolžina L	189 mm
Standard	Tovarniški standard
Priključni navoj	G1/8

Podatkovni list

Vrsta uporabe	levo
Oblika držala	Jeklo
Nihanje	z dušenjem
Notranje hlajenje	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265039-12/07>