

**Garant**
**Rezarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201308 13,7
GTIN	4045197863416
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

 Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

**Napotek:**
**Naslednik za art. 201630 in 201522.**
**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	83 mm
Ø sprostivke $D_1$	13,5 mm
Ø držala $D_s$	14 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Oblika držala	HB
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	38 mm
Ø rezila $D_c$	13,7 mm
Dolžina rezil $L_c$	26 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,3 mm

Število zob Z	2
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

primerno